

Garant**Sriegiklis vamzdiniam sriegiui, be dangos, PG: PG9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133450 PG9
GTIN	4045197074911
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Paskirtis:**

Kaip automatinis sriegiklis arba pjovimui rankiniu būdu. **Vamzdiniams sriegiams sriegti** pagal DIN 40430.

Pastaba:

Kotas pagal DIN 40432.

Ašmenys: HSS E

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 15,2 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 14 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelių skaičius	4
Vijų skaičius colyje	18
Sriegio Ø	15,2 mm
Sriegio žingsnis	1,41 mm
Kiaurymės Ø	14 mm
Koto Ø D _s	12 mm

Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Ašmenys	HSS E
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	45,6 mm
Sriegio dydis	Pg9
Danga	be dangos
Sriegio tipas	Pg
Profilio kampas	80 laipsniai
Norma	DIN 40432
Sriegio norma	DIN 40430
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	ribotai tinka