

**Pneumatinis tiesinis šlifuoklis G2414, Ø 6 mm trumpas, Tipas: S150****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	079447 S150
GTIN	7322590019846
Produktų klasė	03R

Aprašymas**Modelis:**

Našus ir tvirtas tiesinis šlifuoklis, mažas radialinis mušimas. Apsauginis jungiklis saugo nuo netyčinio įjungimo. Pagal paskirtį optimizuoti dideli sukiai nuo **8500 iki 25000 1/min.**

Trumpas modelis, 215 mm ilgio.

Spyruokliuojančios įvorės Ø 6mm.

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Parinkti techninės priežiūros rinkiniai (Service-Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	G2414 S150
Svoris	0,78 kg
maksimali vibracija pagal EN	2,5 m/s ²
Darbinis triukšmas	76 dB(A)
Atiduodamoji galia	850 W

Duomenų lapai

maksimalus oro poreikis	432 l/min
maksimalus sūkių skaičius	15000 min ⁻¹
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	13 mm
Pneumatinė jungtis	3/8 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Tiesinis šlifukoelis

Priedai

Spyruoklinė įvorė tiesiniams šlifukoeliams Užspaudimo įvorės Ø 6 mm

079459 6