

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, M: M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134200 M5
GTIN	4045197075024
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

2 sraigtiniai grioveliai su, **poliruotais** paviršiais.

Privalumai:

Sustiprinta šerdis ir platūs grioveliai puikiam drožlių pasišalinimui.

Paskirtis:

Maksimalus atsparumas tempimui 300 N/mm².

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,8 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,2 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	4,2 mm
Sriegio Ø	5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio žingsnis	0,8 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Norma	DIN 371

Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas \square	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	15 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė akлина
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	13 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	13 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	30 m/min	N
PEEK	tinka	30 m/min	N
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

ribotai tinka