



Mašininis plėstuvas konfiguruojam., be dangos, Nominalusis Ø DC: 26mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	164180 26
GTIN	4045197092595
Produktų klasė	120

Aprašymas

Modelis:

Plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.

Lyginis dantų skaičius su kintamu žingsniu tarp dantų. Gaunama puikios kokybės glotni kiaurymė, be jokių įrėžų. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą. Tvirtinimo kotas kūginis.

Paskirtis:

Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi. Dėl trumpos viršūnės formos tinka ir aklinių kiaurymių plėtimui.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Tolerancijai H7 žr. Nr. 164000.

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,25 mm/aps,
Iškyšos ilgis L ₁	172 mm
Nominalusis Ø D _c	26 mm
Morzės kūgio MK dydis	3
Bendras ilgis L	273 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	70 mm
Ø ribos	25,01 - 26,05 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Plėtimo Ø matmenys	0,3 - 0,5 mm

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 208 B
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	7-8 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Kotas	Morzės kūgis
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	5 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	4 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	5 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	5 m/min	K
Cu	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		