

**Garant**
**Sriegio freza 1,5×D, TiAlN, M: M8**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139510 M8
GTIN	4045197081698
Produktų klasė	11J

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Suformuotas sriegio profilis** skirtas frezuoti **tikslius vidinius sriegius** (būtinai patikimas frezos užspaudimas). **Iš koto pusės** gylio ribotuvas 90° gilinimui.

Speciali pjovimo briaunos geometrija lemia taisyklingą drožlės suformavimą esant mažai pjovimo jėgai.

**Privalumai:**

**Gręžimas, gilinimas ir sriegio frezavimas tik su vienu įrankiu!**

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Gręžimo  $\varnothing D_c$ : 6,45 mm

Pjovimo briaunos ilgis  $l_c$ : 13,4 mm

Koto ilgis  $L_s$ : 40 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 10 mm

**Techninis aprašymas**

Programavimo vertė gilinimui $l_1$	14,4 mm
Griovelio plotis $e_1$	1,25 mm
Drožlių griovelio skaičius	2
maksimalus gilinimo $\varnothing D_1$	8,3 mm
Gręžimo $\varnothing D_c$	6,45 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant aliuminio liejinius	0,065 mm
Sriegio žingsnis	1,25 mm

Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto ilgis $L_s$	40 mm
Sriegio gylis	12
Sriegio dydis	M8
Pjovimo briaunos ilgis $l_c$	13,4 mm
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$ , kai kiaurymė aklina arba atvira
Gilinimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Produkto rūšis	Sriegimo freza