



## Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E, TiAlN, MF: 20X1,5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	139372 20X1,5
GTIN	4045197447074
Produktų klasė	12H

### Aprašymas

#### Modelis:

#### Atitinka DIN 374.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis: 19,35 mm

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Sriegio Ø	20 mm
Drožlių griovelių skaičius	7
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Koto kvadratas □	12 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	19,35 mm
Sriegio gylis	60 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Sriegio dydis	M20×1,5
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	23 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	11 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

