



## Kotinė sriegimo freza 2×D, TiAlN, M: M10



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 139650 M10    |
| GTIN             | 4045197081933 |
| Produktų klasė   | 11J           |

### Aprašas

#### Aprašymas:

**Suformuotas sriegio profilis** skirtas frezuoti **tikslus vidinius sriegius. Vidinio aušinimo kanalas.**

#### Pastaba:

**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

**Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 139640.**

Sriegio tipas: M

Sriegio tipas: M-LH

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: VHM

Sriegio norma: DIN 13

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Vidinis aušinimas: taip

Dantų skaičius Z: 3

Gręžimo gylis kiaurosioms ir aklinosioms kiaurymėms: 2,0×D

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

GręžimoØ d<sub>1</sub>: 8 mm

maksimalus darbinis gylis l<sub>1</sub>: 20,2 mm

Koto ilgis L<sub>s</sub>: 36 mm

Bendras ilgis L<sub>viso</sub>: 70 mm

### Techninis aprašymas

|   |          |
|---|----------|
| Sriegio žingsnis  | 1,5 mm   |
| Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant plieną < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,035 mm |
| maksimalus darbinis gylis l <sub>1</sub>                        | 20,2 mm  |

|   |  |
|---|--|
| Drožlių griovelio skaičius                          | 3  |
| Dantų skaičius Z                                    | 3  |
| Gręžimo gylis kiaurosioms ir aklinosioms kiaurymėms | 2,0×D                                    |
| Gręžimo $\varnothing d_1$                           | 8 mm                                     |
| Koto $\varnothing$                                  | 8 mm                                     |
| Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$                     | 70 mm                                    |
| Koto ilgis $L_s$                                    | 36 mm                                    |
| Vidinis aušinimas                                   | taip                                     |
| Gręžimo skylės $\varnothing$                        | 8 mm                                     |
| Visas profilis                                      | taip                                     |
| Sriegio gylis                                       | 20 mm                                    |
| Sriegio dydis                                       | 10                                       |
| Danga   | TiAlN                                    |
| Sriegio tipas                                       | M  |
| Sriegio tipas                                       | M-LH                                     |
| Profilio kampas                                     | 60 laipsniai                             |
| Ašmenys   | VHM                                      |
| Sriegio norma                                       | DIN 13                                   |
| Kotas   | DIN 6535 HA su h6                        |
| Naudojama, kai gręžimo tipas                        | iki 2×D, kai kiaurymė aklina arba atvira |
| Koto tolerancija                                    | h6                                       |
| Spalvinis žymėjimas                                 | žalia                                    |