

HOLEX**Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E, TiAlN, MF:
6X0,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139372 6X0,75
GTIN	4045197447005
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****Atitinka DIN 374.**

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,75 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis: 5,65 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	5
Sriegio Ø	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Koto Ø D _s	4,5 mm
Koto kvadratas □	3,4 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	5,65 mm
Sriegio gylis	18 mm
Sriegio žingsnis	0,75 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Sriegio dydis	M6×0,75
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	11 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

