



Pneumatinis tiesinis šlifuoklis, Tipas: 51813



Užsakymo data

| | |
|------------------|--------------|
| Užsakymo numeris | 079441 51813 |
| GTIN | 616026518131 |
| Produktų klasė | 03R |

Aprašymas

Modelis:

Dynabrade – pneumatinis tiesinis šlifuoklis. Universalus tiesinis šlifuoklis, tvirta ir ergonomiška konstrukcija su minkšta rankena. Tiesinis šlifuoklis, kurio sūkių skaičius **100000 1/min.** Įrengta su kokybiškais greitaeigiais guoliais.

Paskirtis:

Naudokite tik švarų suspaustą orą be alyvos. Nenaudoti alyvos!

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Svoris | 0,4 kg |
| maksimali vibracija pagal EN | < 2,5 m/s ² |
| Ilgis | 135 mm |
| maksimalus sūkių skaičius | 100000 min ⁻¹ |
| maksimalus oro poreikis | 170 l/min |
| Darbinis triukšmas | 81 dB(A) |
| Atiduodamoji galia | 75 W |
| Užspaudimo įvorės Ø | 3 mm |
| Pneumatinė jungtis | 1/4 in |

Prijungimo sriegis

NPT

Produkto rūšis

Tiesinis šlifukoelis