



Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E, TiAlN, MF: 10X1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139372 10X1
GTIN	4045197447029
Produktų klasė	12H

Aprašymas

Modelis:

Atitinka DIN 374.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto $\varnothing D_s$: 7 mm

Koto kvadratas \square : 5,5 mm

Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis: 9,55 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Sriegio \varnothing	10 mm
Drožlių griovelių skaičius	5
Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Koto kvadratas \square	5,5 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis	9,55 mm
Sriegio gylis	30 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio dydis	M10x1

Danga	TiAlN
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	11 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		