



Kotinė sriegimo freza 2×D, TiAlN, M: M24



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139650 M24
GTIN	4045197082008
Produktų klasė	11J

Aprašas

Aprašymas:

Suformuotas sriegio profilis skirtas frezuoti **tikslus vidinius sriegius. Vidinio aušinimo kanalas.**

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitinkmuo iš naujosios serijos Nr. 139640.

Sriegio tipas: M

Sriegio tipas: M-LH

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: VHM

Sriegio norma: DIN 13

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Vidinis aušinimas: taip

Dantų skaičius Z: 5

Gręžimo gylis kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms: 1,5×D

Sriegio žingsnis: 3 mm

Gręžimo d_1 : 16 mm

maksimalus darbinis gylis l_1 : 37,3 mm

Koto ilgis L_s : 48 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 90 mm

Techninis aprašymas

Gręžimo gylis kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms	1,5×D
Sriegio žingsnis	3 mm
Drožlių griovelių skaičius	5

maksimalus darbinis gylis l_1	37,3 mm
Gręžimo $\varnothing d_1$	16 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,065 mm
Dantų skaičius Z	5
Koto \varnothing	16 mm
Bendras ilgis L_{viso}	90 mm
Koto ilgis L_s	48 mm
Vidinis aušinimas	taip
Gręžimo skylės \varnothing	16 mm
Visas profilis	taip
Sriegio gylis	48 mm
Sriegio dydis	24
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD, kai kiaurymė aklina arba atvira
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia