

**Pneumatinis tiesinis šlifukoelis, griebtuvo Ø 6 mm, Tipas: G2412****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	079452 G2412
GTIN	7322590010058
Produktų klasė	03R

**Aprašymas****Modelis:**

**Pneumatinis tiesinis šlifukoelis.** Tvirtas ir tylus. Apsauginis jungiklis saugo nuo netyčinio įjungimo.

**Spyruokliuojančios įvorės Ø 6 mm.** Trumpas modelis, didžiausias sūkių skaičius **20000 1/min.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su reikalinga mova.

**Atsarginė dalis:**

**Rinkiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits):** Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

**Techninis aprašymas**

Ilgis	180 mm
maksimalus sūkių skaičius	20000 min <sup>-1</sup>
maksimalus oro poreikis	618 l/min
Svoris	0,5 kg
Atiduodamoji galia	350 W
maksimali vibracija pagal EN	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

## Duomenų lapai

Darbinis triukšmas	79 dB(A)
Gamintojo pavadinimas	G2412-1
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Tiesinis šlifukoelis

### Priedai

Spyruoklinė įvorė tiesiniams šlifukoeliams Užspaudimo įvorės Ø 6 mm	079459 6
---	----------