

Garant

VHM-HPC pagalbinės kiaurymės grąžtas cilindrinio kotu DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, Ø DC: 4,2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	123691 4,2
GTIN	4045197569127
Produktų klasė	11E

Aprašymas

Modelis:

Su sraigtiniais grioveliais, **4 kreipiančiosiomis briaunomis** ir vidiniais aušinimo kanalais. Našus naujos kartos grąžtas pagalbinėms kiaurymėms HPC srityje gręžti. **Su 138° viršūnės kampu** ir specialia **pjovimo briauna, kurios tolerancija j6**, gaunama optimali pagalbinė kiaurymė. **Tiksliai ir apvali pagalbinė kiaurymė.**

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Norint saugiai dirbti giliųjų kiaurymių grąžtu 40×D ir 50×D, būtina pirmiau išgręžti pagalbinę kiaurymę 6×D grąžtu Nr. 122736 ir antrą kiaurymę 20×D grąžtu Nr. 123691.

Išgręžus pagalbinę kiaurymę padidinamas darbo proceso saugumas. Žr. ir psl. 140/141.

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	110 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,08 mm/aps,
Nominalusis Ø D _c	4,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	j6
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	103,7 mm

Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Modelis	20xD
Smailas kampas	138 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 40 bar
Pjovimo technika	HPC
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto	taip, kreipiamasis grąžtas
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	105 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	50 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	45 m/min	M
Ketus (G)	tinka	95 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		