

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, M: M27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134600 M27
GTIN	4045197075574
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Tvirta konstrukcija su 15 - 20° dešiniu sraiginiu grioveliu.** Dyd. M2,6 su senu DIN profiliu.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 3 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 24 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	27 mm
Kiaurymės Ø	24 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	3 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	20 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Koto kvadratas □	16 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	54 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M27
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15-20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		