

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, M: M2,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134600 M2,5
GTIN	4045197075376
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Tvirta konstrukcija su 15 - 20° dešiminiu sraigtniu grioveliu.** Dydis M2,5 su senu DIN profiliu.**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	2
Sriegio Ø	2,5 mm
Sriegio žingsnis	0,45 mm
Kiaurymės Ø	2,05 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	2,8 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	5 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2,5
Danga	be dangos

Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15-20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		