

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, M: M9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134600 M9
GTIN	4045197075475
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta konstrukcija su 15 - 20° dešiniu sraiginiu grioveliu. Dydis M2,6 su senu DIN profiliu.

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	9 mm
Kiaurymės Ø	7,8 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	9 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	18 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M9
Danga	be dangos

Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15-20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		