



## Pneumatinis tiesinis šlifuoklis, Tipas: 51701



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079441 51701
GTIN	616026517011
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

**Dynabrade – pneumatinis tiesinis šlifuoklis.** Universalus tiesinis šlifuoklis, tvirta ir ergonomiška konstrukcija su minkšta rankena. Turbinomis varomas mažas šlifuoklis be reduktoriaus, didžiausias sūkių skaičius **60000 1/min.** Pneumatinė pavara be alyvos, su keraminiais guoliais, **patentuotas sūkių skaičiaus stebėjimas**, kad jis nekistų ir prie apkrovos.

#### Paskirtis:

**Naudokite tik švarų suspaustą orą be alyvos. Nenaudoti alyvos!**

#### Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

### Techninis aprašymas

Darbinis triukšmas	66 dB(A)
Ilgis	132 mm
maksimalus oro poreikis	228 l/min
maksimalus sūkių skaičius	60000 min <sup>-1</sup>
Svoris	0,4 kg
Atiduodamoji galia	75 W
Gamintojo pavadinimas	51701
Užspaudimo įvorės Ø	3 mm
maksimali vibracija pagal EN	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	NPT
Produkto rūšis	Tiesinis šlifukoelis

---

## Priedai

Spyruoklinė įvorė Tipas 51673	079449 51673
-------------------------------	--------------