

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, M: M12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134600 M12
GTIN	4045197075505
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Tvirta konstrukcija su 15 - 20° dešiniu sraiginiu grioveliu.** Dyd. M2,6 su senu DIN profiliu.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 10,2 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	10,2 mm
Sriegio Ø	12 mm
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	9 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	7 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	24 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M12
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15-20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		