

Garant**Mašininis sriegiklis labai ilgas HSS-E, be dangos, M: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134660 M8
GTIN	4045197075789
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Labai ilgas kotas.**

≤ M10: kotas pagal DIN 371;

≥ M12: kotas pagal DIN 376.

Privalumai:

Labai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Kiaurymės Ø	6,8 mm
Sriegio Ø	8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	Gamykliniai standartai
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	24 mm

Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M8
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	9 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		