

**Garant****Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, be dangos, M: M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134620 M5
GTIN	4045197075611
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**

**Pagamintas iš HSSE-PM plieno, didesniajam patvarumui ir platus dešininis sraigtinis griovelis optimaliam drožlės pasišalinimui.**

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	4,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	5 mm
Sriegio žingsnis	0,8 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	15 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M5

Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	15 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	18 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	18 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	18 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	9 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		