

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, M: M14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134600 M14
GTIN	4045197075512
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Tvirta konstrukcija su 15 - 20° dešiniu sraiginiu grioveliu.** Dyd. M2,6 su senu DIN profiliu.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto $\varnothing D_s$: 11 mmKoto kvadratas \square : 9 mmKiaurymės \varnothing : 12 mm**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės \varnothing	12 mm
Sriegio \varnothing	14 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	2 mm
Norma	DIN 376
Koto $\varnothing D_s$	11 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas \square	9 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	28 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M14
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15-20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		