

Garant**Mašininis sriegiklis trumpas, be dangos, M: M10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134650 M10
GTIN	4045197075734
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**Dėl **trumpo koto daug tvirtesnis.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 8,5 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	10 mm
Kiaurymės Ø	8,5 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 352
Koto Ø D _s	7 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas □	5,5 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	20 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M10
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15-20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		