

**Pneumatinis tiesinis šlifukoelis, griebtuvo Ø 6 mm, Tipas: G2422****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	079452 G2422
GTIN	7322590011086
Produktų klasė	03R

Aprašymas**Modelis:**

Pneumatinis tiesinis šlifukoelis. Tvirtas ir tylus. Apsauginis jungiklis saugo nuo netyčinio įjungimo.

Spyruokliuojančios įvorės Ø 6 mm. Ilgas modelis su plonu sukliu, idealiai tinka skylėms, didžiausias sūkių skaičius **20000 1/min.**

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
maksimalus oro poreikis	618 l/min
Svoris	0,7 kg
Gamintojo pavadinimas	G2422-1
Ilgis	277 mm
maksimali vibracija pagal EN	3,4 m/s ²

Duomenų lapai

Atiduodamoji galia	350 W
Darbinis triukšmas	77 dB(A)
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoKLIS

Priedai

Spyruoklinė įvorė tiesiniams šlifuoKLiams Užspaudimo įvorės Ø 6 mm	079459 6
--	----------