

**Pneumatinis tiesinis šlifuoklis G2414, Ø 6 mm trumpas, Tipas: S250****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	079447 S250
GTIN	7322590019839
Produktų klasė	03R

Aprašymas**Modelis:**

Našus ir tvirtas tiesinis šlifuoklis, mažas radialinis mušimas. Apsauginis jungiklis saugo nuo netyčinio įjungimo. Pagal paskirtį optimizuoti dideli sūčiai nuo **8500 iki 25000 1/min.**

Trumpas modelis, 215 mm ilgio.

Spyruokliuojančios įvorės Ø 6mm.

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Parinkti techninės priežiūros rinkiniai (Service-Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Techninis aprašymas

maksimalus sūčių skaičius	25000 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	G2414 S250
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Atiduodamoji galia	950 W
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	13 mm

maksimalus oro poreikis	870 l/min
Darbinis triukšmas	85 dB(A)
Svoris	0,78 kg
Pneumatinė jungtis	3/8 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoklis

Priedai

Spyruoklinė įvorė tiesiniams šlifuokliams Užspaudimo įvorės Ø 6 mm

079459 6