




Kotinė sriegio freza 1,5×D, TiAlN, M: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139655 M12
GTIN	4045197082060
Produktų klasė	11J

Aprašas

Aprašymas:

Suformuotas sriegio profilis, skirtas frezuoti **tikslus vidinius sriegius** (būtinas patikimas frezos užspaudimas).

Gylio ribotuvas 90° gilinimui. **Vidinio aušinimo kanalas**.

Privalumai:

Gilinimas ir sriegio frezavimas tos pačios operacijos metu!

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 139653 arba 139654 (2×D).

Sriegio tipas: M-LH

Sriegio tipas: M

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: VHM

Sriegio norma: DIN 13

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Vidinis aušinimas: taip

Dantų skaičius Z: 3

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Gręžimo $\varnothing d_1$: 9,37 mm

Koto ilgis L_s : 45 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 82 mm

Koto \varnothing : 14 mm

maksimalus gilinimo $\varnothing d_3$: 13,5 mm

Techninis aprašymas

maksimalus gilinimo $\varnothing d_3$	13,5 mm
---------------------------------------	---------

Pastūma f_z apdirbant plieną $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,055 mm
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Programavimo vertė gilinimui l_1	19,7 mm
Dantų skaičius Z	3
Gręžimo $\varnothing d_1$	9,37 mm
Koto \varnothing	14 mm
Bendras ilgis L_{viso}	82 mm
Koto ilgis L_s	45 mm
Vidinis aušinimas	taip
Gręžimo skylės \varnothing	9,37 mm
Visas profilis	taip
Sriegio gylis	18 mm
Sriegio dydis	12
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$, kai kiaurymė aklina arba atvira
Gilavimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia