



Balansyras, Maks. pakabinamas svoris: 5kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris

079295 5

GTIN

4014586835136

Produktų klasė

03F

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, smūgiams atsparus korpusas.

Automatiškai suvyniojamas balansyras įvairiems svoriams, tvirtas aliuminio korpusas. Įrankio svoris nuimamas nuo dirbančiojo ir taip žymiai sumažinamas nuovargis.

Naudojant balansyrus patogiau ir saugiau dirbti su elektriniais įrankiais ir labai sunkiais prietaisais.

- **„Besvoriai“ darbo prietaisai.**
- **Tvarka darbo vietoje.**
- **Lengvai paimami darbo prietaisai ir įrankiai.**
- **Saugumas darbo vietoje, nes prietaisai ir laidai pakabinti.**
- **Darbo priemonės visada po ranka.**
- **Svorio subalansavimo įtaisas išlaiko nustatytą balansą per visą lyno ilgį.**

Su fiksatoriumi, kuris apriboja lyno įtraukimą.

Kaiščiai iš nerūdijančiojo plieno.

Techninis aprašymas

Apkrova

2,5 - 5 kg

maksimalus pakabinamas svoris	5 kg
Svoris	3,2 kg
Ištraukiamo lyno ilgis	2 m
Produkto rūšis	Spyruoklės tempiklis / balansyras