




Kotinė sriegio freza 1,5×D, TiAlN, M: M16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139655 M16
GTIN	4045197082084
Produktų klasė	11J

Aprašas

Aprašymas:

Suformuotas sriegio profilis, skirtas frezuoti **tikslus vidinius sriegius** (būtinas patikimas frezos užspaudimas).

Gylio ribotuvas 90° gilinimui. **Vidinio aušinimo kanalas**.

Privalumai:

Gilinimas ir sriegio frezavimas tos pačios operacijos metu!

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 139653 arba 139654 (2×D).

Sriegio tipas: M-LH

Sriegio tipas: M

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: VHM

Sriegio norma: DIN 13

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Vidinis aušinimas: taip

Dantų skaičius Z: 4

Sriegio žingsnis: 2 mm

Gręžimo $\varnothing d_1$: 12,82 mm

Koto ilgis L_s : 48 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 94 mm

Koto \varnothing : 18 mm

maksimalus gilinimo $\varnothing d_3$: 17,5 mm

Techninis aprašymas

Gręžimo $\varnothing d_1$	12,82 mm
---------------------------	----------

maksimalus gilavimo $\varnothing d_3$	17,5 mm
Sriegio žingsnis	2 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,065 mm
Programavimo vertė gilavimui l_1	26,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Dantų skaičius Z	4
Koto \varnothing	18 mm
Bendras ilgis L_{viso}	94 mm
Koto ilgis L_s	48 mm
Vidinis aušinimas	taip
Gręžimo skylės \varnothing	12,82 mm
Visas profilis	taip
Sriegio gylis	24 mm
Sriegio dydis	16
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$, kai kiaurymė aklina arba atvira
Gilavimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia