

**Garant****Kotinė sriegio freza 1,5×D, TiAlN, M: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139652 M8
GTIN	4045197199669
Produktų klasė	11J

**Aprašymas****Modelis:****Suformuotas sriegio profilis** skirtas frezuoti **tikslūs vidinius sriegius**.

Gylio ribotuvas 90° gilinimui.

**Privalumai:****Gilinimas ir sriegio frezavimas tos pačios operacijos metu!****Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ apdirbant plieną < 60 HRC	0,015 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Dantų skaičius Z	4
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto ilgis $L_s$	40 mm
Vidinis aušinimas	ne
Sriegio gylis	13,24 mm
Sriegio dydis	M8
Nominalusis $\varnothing D_c$	6,22 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	13,24 mm

Programavimo vertė gilinimui L <sub>1</sub>	14,1 mm
Kakliuko Ø D <sub>1</sub>	9 mm
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji
Gilavimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	raudona
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Produkto rūšis	Sriegimo freza

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	30 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	35 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	30 m/min	H
Plienas <65 HRC	ribotai tinka	27 m/min	H
Plienas <67 HRC	ribotai tinka	25 m/min	H
sausasis	tinka		