



Pneumatinis mažas kampinis šlifuoklis, Tipas: 46002



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079325 46002
GTIN	616026460027
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Mažas kampinis šlifuoklis su galingu pneumatiniu varikliu, maksimalus sūkių skaičius 20000 1/min. **Griebtuvo Ø 6 mm.** Naudojamas su kampine freza arba su šlifavimo lėkšte Nr. 554090. Kompaktiškas šlifuoklis su žemu kampiniu reduktoriumi. Su kampiniu reduktoriumi.

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Pastaba:

3M Roloc® mažąją šlifavimo sistemą Ø 55 / 75 mm rasite nuo Nr. 554005 ir toliau.

Techninis aprašymas

maksimalus oro poreikis	714 l/min
maksimali vibracija pagal EN	1,3 m/s ²
Gamintojo pavadinimas	46002
maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
maksimalus disko Ø	75 mm
Svoris	0,5 kg

Darbinis triukšmas	81 dB(A)
Atiduodamoji galia	300 W
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	6 mm
minimalus disko Ø	50 mm
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	NPT
Produkto rūšis	Kampinis šlifukoklis

Priedai

Šlifavimo diskas787C Grūdėtumas 60	554014 60
Combidisc® šlifavimo diskas(SiC) Grūdėtumas 60	554023 60
Šlifavimo diskas(ZA) Grūdėtumas 36	554019 36
Šlifavimo diskas(CER) Grūdėtumas 80	554012 80
Šlifavimo diskas787C Grūdėtumas 80	554016 80
Šlifavimo diskas(ZA) Grūdėtumas 80	554019 80
Combidisc® šlifavimo diskas(SiC) Grūdėtumas 80	554024 80
Šlifavimo diskas(CER) Grūdėtumas 36	554012 36
Šlifavimo diskas(ZA) Grūdėtumas 120	554019 120
Šlifavimo diskas(CER) Grūdėtumas 120	554013 120
Šlifavimo diskas237AA Grūdėtumas 400	554009 400
Šlifavimo diskas(ZA) Grūdėtumas 60	554018 60
Šlifavimo diskas(CER) Grūdėtumas 60	554013 60
Šlifavimo diskas984F Grūdėtumas 36	554006 36
Šlifavimo diskas237AA Grūdėtumas 600	554009 600
Šlifavimo diskas237AA Grūdėtumas 280	554008 280
Šlifavimo diskas(ZA) Grūdėtumas 120	554018 120
Šlifavimo diskas237AA Grūdėtumas 400	554008 400
Šlifavimo diskas984F Grūdėtumas 80	554005 80

Šlifavimo diskas(ZA) Grūdėtumas 60	554019 60
Šlifavimo diskas(CER) Grūdėtumas 80	554013 80
Šlifavimo diskas(ZA) Grūdėtumas 50	554019 50
Šlifavimo diskas(CER) Grūdėtumas 120	554012 120
Šlifavimo diskas984F Grūdėtumas 60	554005 60
Combidisc® šlifavimo diskas(SiC) Grūdėtumas 120	554024 120
Šlifavimo diskas787C Grūdėtumas 80	554014 80
Šlifavimo diskas237AA Grūdėtumas 600	554008 600
Šlifavimo diskas787C Grūdėtumas 120	554014 120
Šlifavimo diskas(ZA) Grūdėtumas 50	554018 50
Šlifavimo diskas787C Grūdėtumas 36	554016 36
Šlifavimo diskas787C Grūdėtumas 60	554016 60
Šlifavimo diskas787C Grūdėtumas 36	554014 36
Combidisc® šlifavimo diskas(SiC) Grūdėtumas 36	554023 36
Combidisc® šlifavimo diskas(SiC) Grūdėtumas 60	554024 60
Combidisc® šlifavimo diskas(SiC) Grūdėtumas 80	554023 80
Combidisc® šlifavimo diskasdeimantinis Grūdėtumas 60	554033 60
Šlifavimo diskas(ZA) Grūdėtumas 36	554018 36
Šlifavimo diskas(ZA) Grūdėtumas 80	554018 80
Šlifavimo diskas984F Grūdėtumas 60	554006 60
Šlifavimo diskas787C Grūdėtumas 120	554016 120
Combidisc® šlifavimo diskasdeimantinis Grūdėtumas 220	554033 220
Šlifavimo diskas984F Grūdėtumas 36	554005 36
Šlifavimo diskas984F Grūdėtumas 80	554006 80
Combidisc® šlifavimo diskas(SiC) Grūdėtumas 120	554023 120
Šlifavimo diskas237AA Grūdėtumas 120	554008 120
Šlifavimo diskas(CER) Grūdėtumas 36	554013 36
Šlifavimo diskas237AA Grūdėtumas 120	554009 120
Šlifavimo diskas(CER) Grūdėtumas 60	554012 60

Šlifavimo diskas237AA Grūdėtumas 180	554009 180
Combidisc® šlifavimo diskasdeimantinis Grūdėtumas 120	554033 120
Šlifavimo diskas237AA Grūdėtumas 280	554009 280
Combidisc® šlifavimo diskas(SiC) Grūdėtumas 36	554024 36
Šlifavimo diskas237AA Grūdėtumas 180	554008 180