



## Kotinė sriegio freza 2×D, TiAlN, M×žingsnis: 24X1,5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	139670 24X1,5
GTIN	4045197082374
Produktų klasė	11J

### Aprašas

#### Aprašymas:

**Suformuotas sriegio profilis**, skirtas frezuoti **tikslus vidinius sriegius. Vidinio aušinimo kanalas.**

#### Pastaba:

#### NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

**Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 139665**

Sriegio tipas: MF

Sriegio tipas: MF-LH

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: VHM

Sriegio norma: DIN 13

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Vidinis aušinimas: taip

Dantų skaičius Z: 5

Gręžimo gylis kiaurosios ir aklinsios kiaušymėms: 1,5×D

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

GręžimoØ d<sub>1</sub>: 16 mm

maksimalus darbinis gylis l<sub>1</sub>: 36,7 mm

Koto ilgis L<sub>s</sub>: 48 mm

Bendras ilgis L<sub>viso</sub>: 90 mm

### Techninis aprašymas

Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant plieną < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,065 mm
GręžimoØ d <sub>1</sub>	16 mm
Dantų skaičius Z	5

Drožlių griovelių skaičius	5
Gręžimo gylis kiaurosioms ir aklinosioms kiaurymėms	1,5×D
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Koto Ø	16 mm
maksimalus darbinis gylis $l_1$	36,7 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	90 mm
Koto ilgis $L_s$	48 mm
Vidinis aušinimas	taip
Gręžimo skylės Ø	16 mm
Visas profilis	taip
Sriegio gylis	28 mm
Sriegio dydis	24×1,5
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	MF-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis