

Garant**Kotinė sriegio freza 1,5×D, TiAlN, M: M12****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 139652 M12 |
| GTIN | 4045197199683 |
| Produktų klasė | 11J |

Aprašymas**Modelis:****Suformuotas sriegio profilis** skirtas frezuoti **tikslius vidinius sriegius**.

Gylio ribotuvas 90° gilinimui.

Privalumai:**Gilinimas ir sriegio frezavimas tos pačios operacijos metu!****Techninis aprašymas**

| | |
|---|----------|
| Drožlių griovelių skaičius | 5 |
| Dantų skaičius Z | 5 |
| Pastūma f_z apdirbant plieną < 60 HRC | 0,018 mm |
| Sriegio žingsnis | 1,75 mm |
| Koto $\varnothing D_s$ | 14 mm |
| Bendras ilgis L | 82 mm |
| Koto ilgis L_s | 45 mm |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Sriegio gylis | 18,57 mm |
| Sriegio dydis | M12 |
| Nominalusis $\varnothing D_c$ | 9,37 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 18,57 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Programavimo vertė gilinimui L ₁ | 19,7 mm |
| Kakliuko Ø D ₁ | 13,5 mm |
| Danga | TiAlN |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio tipas | M-LH |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Ašmenys | VHM |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5xD kai kiaurymė aklinoji |
| Gilavimo pakopos kampas | 90 laipsniai |
| Koto tolerancija | h6 |
| Spalvinis žymėjimas | raudona |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis |
| Produkto rūšis | Sriegimo freza |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 30 m/min | P |
| Plienas <55 HRC | tinka | 35 m/min | H |
| Plienas <60 HRC | tinka | 30 m/min | H |
| Plienas <65 HRC | ribotai tinka | 27 m/min | H |
| Plienas <67 HRC | ribotai tinka | 25 m/min | H |
| sausasis | tinka | | |