

Garant**Kotinė sriegio freza 1,5×D, TiAlN, M: M16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139652 M16
GTIN	4045197200006
Produktų klasė	11J

Aprašymas**Modelis:****Suformuotas sriegio profilis** skirtas frezuoti **tikslius vidinius sriegius**.

Gylio ribotuvas 90° gilimui.

Privalumai:**Gilinimas ir sriegio frezavimas tos pačios operacijos metu!****Techninis aprašymas**

Pastūma f_z apdirbant plieną < 60 HRC	0,02 mm
Sriegio žingsnis	2 mm
Drožlių griovelių skaičius	5
Dantų skaičius Z	5
Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Bendras ilgis L	94 mm
Koto ilgis L_s	48 mm
Vidinis aušinimas	ne
Sriegio gylis	25,27 mm
Sriegio dydis	M16
Nominalusis $\varnothing D_c$	12,82 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	25,27 mm

Programavimo vertė gilinimui L ₁	26,5 mm
Kakliuko Ø D ₁	17,5 mm
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD kai kiaurymė aklinoji
Gilavimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	raudona
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Produkto rūšis	Sriegimo freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	35 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	30 m/min	H
Plienas <65 HRC	ribotai tinka	27 m/min	H
Plienas <67 HRC	ribotai tinka	25 m/min	H
sausasis	tinka		