




## Kotinė sriegio freza 1,5×D, TiAlN, M: M4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	139655 M4
GTIN	4045197082015
Produktų klasė	11J

### Aprašas

#### Aprašymas:

**Suformuotas sriegio profilis**, skirtas frezuoti **tikslius vidinius sriegius** (būtinas patikimas frezos užspaudimas).

Gylio ribotuvas 90° gilnimui.

#### Privalumai:

**Gilinimas ir sriegio frezavimas tos pačios operacijos metu!**

#### Pastaba:

**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

**Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 139653 arba 139654 (2×D).**

Sriegio tipas: M-LH

Sriegio tipas: M

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: VHM

Sriegio norma: DIN 13

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Vidinis aušinimas: false

Dantų skaičius Z: 3

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Gręžimo  $\varnothing d_1$ : 3,14 mm

Koto ilgis  $L_s$ : 36 mm

Bendras ilgis  $L_{viso}$ : 47 mm

Koto  $\varnothing$ : 6 mm

maksimalus gilinimo  $\varnothing d_3$ : 4,5 mm

### Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,7 mm
------------------	--------

Programavimo vertė gilinimui $l_1$	6,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Dantų skaičius Z	3
Gręžimo $\varnothing d_1$	3,14 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
maksimalus gilinimo $\varnothing d_3$	4,5 mm
Koto $\varnothing$	6 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	47 mm
Koto ilgis $L_s$	36 mm
Vidinis aušinimas	ne
Gręžimo skylės $\varnothing$	3,14 mm
Visas profilis	taip
Sriegio gylis	6 mm
Sriegio dydis	4
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$ , kai kiaurymė aklina arba atvira
Gilinimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia