

Garant**Sriegpjovė 6g, M: M1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris

140300 M1

GTIN

4045197083012

Produktų klasė

11K

Aprašymas

Modelis:

Uždara, forma su įpjova. **≥ M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova**. Tolerancijos riba 6h.

Techninis aprašymas

Žingsnis

0,25 mm

Aukštis

5 mm

Išorinis Ø

16 mm

Tolerancijos klasė

DIN 13 6h

Sriegio dydis

M1

Sriegio tipas

M

Profilio kampas

60 laipsniai

Ašmenys

HSS

Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		