




Kotinė sriegio freza 1,5×D, TiAlN, M: M6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139655 M6
GTIN	4045197082039
Produktų klasė	11J

Aprašas

Aprašymas:

Suformuotas sriegio profilis, skirtas frezuoti **tikslius vidinius sriegius** (būtinas patikimas frezos užspaudimas).

Gylio ribotuvas 90° gilinimui. **Vidinio aušinimo kanalas**.

Privalumai:

Gilinimas ir sriegio frezavimas tos pačios operacijos metu!

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 139653 arba 139654 (2×D).

Sriegio tipas: M-LH

Sriegio tipas: M

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: VHM

Sriegio norma: DIN 13

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Vidinis aušinimas: taip

Dantų skaičius Z: 3

Sriegio žingsnis: 1 mm

Gręžimo $\varnothing d_1$: 4,68 mm

Koto ilgis L_s : 36 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 59 mm

Koto \varnothing : 8 mm

maksimalus gilinimo $\varnothing d_3$: 6,6 mm

Techninis aprašymas

Gręžimo $\varnothing d_1$	4,68 mm
---------------------------	---------

Pastūma f_z apdirbant plieną $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Programavimo vertė gilinimui l_1	10,2 mm
maksimalus gilinimo $\varnothing d_3$	6,6 mm
Dantų skaičius Z	3
Koto \varnothing	8 mm
Bendras ilgis L_{viso}	59 mm
Koto ilgis L_s	36 mm
Vidinis aušinimas	taip
Gręžimo skylės \varnothing	4,68 mm
Visas profilis	taip
Sriegio gylis	9 mm
Sriegio dydis	6
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$, kai kiaurymė aklina arba atvira
Gilinimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia