



Sriegio freza su gylio ribotuvu 2×D, TiAlN, UNC: 3/4-10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139725 3/4-10
GTIN	4045197366764
Produktų klasė	11J

Aprašas

Aprašymas:

Suformuotas sriegio profilis skirtas frezuoti **tikslius vidinius sriegius**.

Gylio ribotuvas 90° gilinimui.

Privalumai:

Gilinimas ir sriegio frezavimas tos pačios operacijos metu!

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME–B1.1.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitinkamo iš naujosios serijos Nr. 139723.

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: VHM

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Vidinis aušinimas: taip

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 2×D, kai kiaurymė aklina arba atvira

Gilinimo pakopos kampas: 90 laipsniai

Sriegio tipas: UNC

Sriegio tipas: UNC-LH

Dantų skaičius Z: 4

Vijų skaičius colyje: 10

Gręžimo $\varnothing d_1$: 15,21 mm

Koto ilgis L_s : 50 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 108 mm

Koto \varnothing : 20 mm

maksimalus gilinimo $\varnothing d_3$: 19,3 mm

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	10
Pastūma f_z apdirbant plieną < 1100 N/mm ²	0,08 mm
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Gręžimo $\varnothing d_1$	15,21 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Programavimo vertė gilinimui l_1	41,1 mm
maksimalus gilinimo $\varnothing d_3$	19,3 mm
Koto \varnothing	20 mm
Bendras ilgis L_{viso}	108 mm
Koto ilgis L_s	50 mm
Gręžimo skylės \varnothing	15,21 mm
Visas profilis	taip
Sriegio gylis	38,1 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	3/4-10
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD, kai kiaurymė aklina arba atvira
Gilinimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis

