


**Kotinė sriegio freza 1,5×D, TiAlN, M: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139655 M8
GTIN	4045197082046
Produktų klasė	11J

Aprašas**Aprašymas:**

Suformuotas sriegio profilis, skirtas frezuoti **tikslius vidinius sriegius** (būtinas patikimas frezos užspaudimas).

Gylio ribotuvas 90° gilinimui. **Vidinio aušinimo kanalas**.

Privalumai:

Gilinimas ir sriegio frezavimas tos pačios operacijos metu!

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 139653 arba 139654 (2×D).

Sriegio tipas: M-LH

Sriegio tipas: M

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: VHM

Sriegio norma: DIN 13

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Vidinis aušinimas: taip

Dantų skaičius Z: 3

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Gręžimo $\varnothing d_1$: 6,22 mm

Koto ilgis L_s : 40 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 70 mm

Koto \varnothing : 10 mm

maksimalus gilinimo $\varnothing d_3$: 9 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z apdirbant plieną < 1100 N/mm ²	0,03 mm
---	---------

Drožlių griovelio skaičius	3
Dantų skaičius Z	3
Programavimo vertė gilinimui l_1	14,1 mm
Gręžimo $\varnothing d_1$	6,22 mm
maksimalus gilinimo $\varnothing d_3$	9 mm
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Koto \varnothing	10 mm
Bendras ilgis L_{viso}	70 mm
Koto ilgis L_s	40 mm
Vidinis aušinimas	taip
Gręžimo skylės \varnothing	6,22 mm
Visas profilis	taip
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio dydis	8
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$, kai kiaurymė aklina arba atvira
Gilinimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia