



Pneumatinis kampinis šlifukoelis, Tipas: G2408-115



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079312 G2408-115
GTIN	7322590010065
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Našūs kampiniai šlifukoeliai, kurių šlifavimo greitis mažai krenta ir prie apkrovos. Apsauginis jungiklis su fiksatoriumi apsaugo nuo netyčinio įjungimo.

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui galima užsakyti daugumai Atlas Copco pneumatinių įrankių.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	G2408-115
maksimali vibracija pagal EN	8,1 m/s ²
maksimalus oro poreikis	786 l/min
maksimalus disko Ø	115 mm
Svoris	0,9 kg

Atiduodamoji galia	350 W
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
maksimalus sūkių skaičius	12000 min ⁻¹
Darbinis triukšmas	81 dB(A)
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis