

Garant**Sriegpjovė 6g, M: M1,4**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	140300 M1,4
GTIN	4045197083036
Produktų klasė	11K

Aprašymas

Modelis:

Uždara, forma su įpjova. **≥ M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova**. Tolerancijos riba 6h.

Techninis aprašymas

Žingsnis	0,3 mm
Aukštis	5 mm
Išorinis Ø	16 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6h
Sriegio dydis	M1,4
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS

Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		