

Garant**Kotinė sriegio freza 1,5×D, TiAlN, M: M5****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 139652 M5 |
| GTIN | 4045197199645 |
| Produktų klasė | 11J |

Aprašymas**Modelis:****Suformuotas sriegio profilis** skirtas frezuoti **tikslus vidinius sriegius**.

Gylio ribotuvas 90° gilinimui.

Privalumai:**Gilinimas ir sriegio frezavimas tos pačios operacijos metu!****Techninis aprašymas**

| | |
|---|---------|
| Dantų skaičius Z | 4 |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 |
| Sriegio žingsnis | 0,8 mm |
| Pastūma f_z apdirbant plieną < 60 HRC | 0,01 mm |
| Koto $\varnothing D_s$ | 6 mm |
| Bendras ilgis L | 52 mm |
| Koto ilgis L_s | 36 mm |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Sriegio gylis | 7,65 mm |
| Sriegio dydis | M5 |
| Nominalusis $\varnothing D_c$ | 3,95 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 7,65 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Programavimo vertė gilinimui L ₁ | 8,2 mm |
| Kakliuko Ø D ₁ | 5,5 mm |
| Danga | TiAlN |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio tipas | M-LH |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Ašmenys | VHM |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5xD kai kiaurymė aklinoji |
| Gilavimo pakopos kampas | 90 laipsniai |
| Koto tolerancija | h6 |
| Spalvinis žymėjimas | raudona |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis |
| Produkto rūšis | Sriegimo freza |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 30 m/min | P |
| Plienas <55 HRC | tinka | 35 m/min | H |
| Plienas <60 HRC | tinka | 30 m/min | H |
| Plienas <65 HRC | ribotai tinka | 27 m/min | H |
| Plienas <67 HRC | ribotai tinka | 25 m/min | H |
| sausasis | tinka | | |