

Garant
VHM pakopinis grąžtas srieginėms kiaurymėms 90°, TiAlN, Sriegiams: M10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	125100 M10
GTIN	4045197064998
Produktų klasė	11E

Aprašymas
Modelis:

Kiekviena gręžimo ir gilinimo pakopa turi savo sraiginius griovelius ir kreipiančiąsias briaunas. Todėl net ir daug kartų pagalandus, pakopinio grąžto profilis išlieka nepakitęs. Gilinimo kampas 90°.

Privalumai:

Gręžiama ir gilinama tiksliai pagal vieną ašį **vienu metu**. Sriegiamoms kiaurymėms.

Dantų skaičius Z: 2

Vidinis aušinimas: ne

Ø D₁ 1. Pakopa su nuožula h7: 8,5 mm

Ø D₂ 2. Pakopa su nuožula h7: 12 mm

Pakopos aukštis L₁ 1. pakopa: 25,5 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 55 mm

Bendras ilgis L: 102 mm

Koto Ø D_s: 12 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,14 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	55 mm
Ø D ₂ 2. Pakopa su nuožula h7	12 mm
sriegiams	M10
Ø D ₁ 1. Pakopa su nuožula h7	8,5 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Bendras ilgis L	102 mm

Dantų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne
Pakopos aukštis L ₁ 1. pakopa	25,5 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Gilimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė akline arba atvira
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aluminis, plastikai	ribotai tinka	260 m/min	N
Aluminis (trumpadrožlis)	tinka	180 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M

Ti >850 N/mm ²	tinka	25 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka	180 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		