

Garant**VHM-HPC ilgas grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 40×D, TiAlN, Ø DC: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	123740 8
GTIN	4045197498236
Produktų klasė	11E

Aprašymas**Modelis:**

Su sraigtiniais grioveliais, **4 kreipiančiosiomis briaunomis** ir vidiniais aušinimo kanalais. Našus naujos kartos HPC grąžtas. **135 grąžto viršūnė** su **pjovimo briaunų tolerancija hg6** optimaliai kiaurymės kokybei gauti. **Dvigubas pjovimo briaunų užgalandimas.**

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Norint saugiai dirbti grąžtais 40×D ir 50×D, būtina pirmiau išgręžti pagalbinę kiaurymę iki didžiausio gręžimo gylio grąžtu Nr. 122736 ir antrą kiaurymę 20×D grąžtu Nr. 123691. **Išgręžus pagalbinę kiaurymę labai padidėja darbo proceso saugumas.**

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,12 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	340 mm
Nominalusis Ø D _c	8 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	fg6
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	385 mm
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	328 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM

Modelis	40xD
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 40 bar
Pjovimo technika	HPC
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto	taip, kreipiamasis ir pagalbinis grąžtas
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	75 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	40 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	35 m/min	M
Ketus (G)	tinka	65 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		