

**Garant****Mašininis sriegiklis, oksiduotas, M: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134851 M6
GTIN	4045197345783
Produktų klasė	11H

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	5 mm
Sriegio Ø	6 mm
Drožlių griovelio skaičius	3
Norma	DIN 371
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	18 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M6
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13

Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		