

Garant**Mašininis sriegiklis, oksiduotas, M: M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135150 M5
GTIN	4045197076120
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Su kūgine kalibruojamąja dalimi (3–4 pilnos sriegio vijos, koto link kūgiškai susiaurėja).

Specialiai sriegiams pjauti giliose aklinose kiaurymėse, kuriose lieka sriegiklio atpjautos drožlės.

Privalumai:

Kūgiškai siaurėjanti kalibruojančioji dalis sumažina galimybę sriegikliui užstrigti drožlėse ir pažeisti jo pjovimo dantų viršūnes.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,8 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,2 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	4,2 mm
Norma	DIN 371

Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	15 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M5
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	9 m/min	K

CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		