

Garant**Mašininis sriegiklis, oksiduotas, M: M30****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134851 M30
GTIN	4045197350961
Produktų klasė	11H

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	26,5 mm
Sriegio žingsnis	3,5 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	22 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Koto kvadratas □	18 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	90 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M30
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13

Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		