

Garant**Mašininis sriegiklis DIN 376, oksiduotas, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134980 M4
GTIN	4045197446237
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****visi dydžiai = DIN 376 (= sumažintas koto Ø) – darbui gilesnėse vietose.****Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	3,3 mm
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	2,8 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	oksiduotas

Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		