

**Garant****Mašininis sriegiklis, oksiduotas, M: M12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134851 M12
GTIN	4045197346346
Produktų klasė	11H

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	10,2 mm
Sriegio Ø	12 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	36 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M12
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13

Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		