

Garant
VHM trumpas pakopinis grąžtas 180°, TiAlN, Varžtams: M6

Užsakymo data

Užsakymo numeris	125120 M6
GTIN	4045197065049
Produktų klasė	11E

Aprašymas
Modelis:

Tvirti – pakopų ilgis pagal DIN 8376. Tikslus, nes **mažos bendraašišumo tolerancijos** tarp gręžimo ir gilinimo \emptyset .

Paskirtis:

Varžtinėms kiaurosioms skylėms pagal DIN-ISO 273 įgilinimui pagal DIN 74, lapas 2, forma H, J ir K, modelis – vidutinis. Varžtams pagal DIN 912, 6912 ir 7984, ISO 1207 (DIN 84).

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
$\emptyset D_2$ 2. Pakopa 180° h8	11 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,11 mm/aps,
Pakopos aukštis L ₁ 1. Pakopa 180°	15 mm
$\emptyset D_1$ 1. Pakopa 180° h8	6,6 mm
Varžtams	M6
Užspaudimo griovelio ilgis c	55 mm
Koto $\emptyset D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	102 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 8376

Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \emptyset	h8
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas
Gilavimo pakopos kampas	180 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	260 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	180 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	25 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka	180 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

