



Pneumatinis tiesinis šlifukoilis G2424, Ø 6 mm ilgas, Tipas: S150



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079448 S150
GTIN	7322590019877
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Našus ir tvirtas tiesinis šlifukoilis, mažas radialinis mušimas. Apsauginis jungiklis saugo nuo netyčinio įjungimo. Pagal paskirtį optimizuoti dideli sukiai nuo **8500 iki 25000 1/min.**

Su ilgu, plonu sukliu, idealiai tinka skylėms, ilgis 317 mm.

Spyruokliuojančios įvorės Ø 6mm.

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	G2424 S150
Atiduodamoji galia	750 W
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	13 mm
Svoris	0,96 kg
maksimali vibracija pagal EN	≤ 2,5 m/s ²

Duomenų lapai

maksimalus sūkių skaičius	15000 min ⁻¹
maksimalus oro poreikis	432 l/min
Darbinis triukšmas	76 dB(A)
Pneumatinė jungtis	3/8 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoklis

Priedai

Spyruoklinė įvorė tiesiniams šlifuokliams Užspaudimo įvorės Ø 6 mm

079459 6