

**Garant****Mašininis sriegiklis, TiN, M: M4****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 135100 M4     |
| GTIN             | 4045197076014 |
| Produktų klasė   | 11H           |

**Aprašymas****Modelis:**

su TiN danga, tinka darbui su didesniais pjovimo režimais su **emulsija** (minimali aušinimo emulsijos dalis 8 %).

**Techninis aprašymas**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3        |
| Sriegio žingsnis           | 0,7 mm   |
| Kiaurymės Ø                | 3,3 mm   |
| Drožlių griovelių skaičius | 3        |
| Sriegio Ø                  | 4 mm     |
| Norma                      | DIN 371  |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 4,5 mm   |
| Bendras ilgis L            | 63 mm    |
| Koto kvadratas □           | 3,4 mm   |
| Tolerancijos klasė         | ISO 2 6H |
| Ašmenys                    | HSS E    |
| Sriegio gylis              | 12 mm    |
| Sriegio tipas              | M        |
| Sriegio dydis              | M4       |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Danga                                | TiN  |
| Profilio kampas                      | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                        | DIN 13                                       |
| Kreipiančiosios dalies forma         | C  |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai                                 |
| Kotas                                | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas                    | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas         | iki 3xD kai kiaurymė aklinoji                |
| Pjovimo kryptis                      | dešinin.                                     |
| Srieginių įrankių rūšis              | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas                  | be   |
| Produkto rūšis                       | sriegiklius                                  |

## Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | ribotai tinka | 16 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 20 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 19 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 19 m/min       | P         |
| Ketus (G)                      | ribotai tinka | 14 m/min       | K         |
| CuZn                           | ribotai tinka | 16 m/min       | N         |
| Alyva                          | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                 | tinka         |                |           |